
REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	DATE


Electrical Characteristics


1.1 Impedance: 50 Ohms
1.2 Operating Frequency: DC—6 GHz
1.3 S.W.R.: ≤ 1.5
1.4 Operating Voltage: 335V/Max
1.5 Insulation Resistance: ≥ 1000 MΩ

Operating Temperature

2.1 Operating Temperature Range: −45℃ ~ +125℃
2.2 Salt spray time: 48 hours







建议PCB尺寸

No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位
3	胶 芯	PTFE	白 色	1
2	中心针	黄 铜	镀1u"金	1
1	本 体	黄 铜	镀1u"金	1

COSTOMER DRAWING			深圳市莱联电子有限公司 SHENZHEN LAILIAN ELECTRONICS CO.,LTD		
DRAWING					
CHECK					
APPROVAL					
TOLERANCES ARE			TITLE	SMA连接器母针偏脚L9.5（直插）	REV. A
30-150	±0.35	ANGLE	PART NO.	LAIL-SMA-PJ1.7-L9.5-L	UNITS mm
10-30	±0.2				
5-10	±0.15	±3°	DWG.NO.		Projection
0-5	±0.1				