



技术要求:

1. 材质：紫铜，厚度：2.0mm±0.02mm；
2. 表面处理：电镀镍；
3. 在常温常湿环境下保质期为90天；
4. 未注公差：±0.1mm；
5. 盐雾试验：24小时；
6. 符合RoHS、REACH环保要求；
7. 包装方式：载带包装。

标记	更改前	更改后	日期	未注公差	材料	紫铜	品名		STEIPU 深圳市斯泰普科技有限公司 Shenzhen STEIPU S&T Co.Ltd.		
①				±0.2mm	线径		SMT铜片				
②					比例	1:1	制图	李文杰	2023-3-20		
③					单位	mm	校对				
④				视角			审核			图幅	A4