





版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2024/07/22




A: 3、4、5Pin Ø1.0
6、8Pin Ø0.6

说明:
1.额定电压/额定电流:
3/4Pin:60V/3A
5Pin:30V/3A
6、8Pin:30V/1A
2.防水等级: IP67
3.温度范围: -25℃~80℃

面板建议开孔尺寸



PIN位分布(前视图)



F	O型圈	橡胶	黑色	1PCS
E	胶芯	PA66	黑色	1PCS
D	Pin针	磷青铜	镀金	3~8PCS
C	O型圈	橡胶	黑色	1PCS
B	螺母	黄铜	镀镍	1PCS
A	外壳	黄铜	镀镍	1PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

The View		dosinconn DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD 江门市德索连接器有限公司 Jiangmen Dosin Connector Co., LTD		Web: https://www.dosinconn.cn/ Mailbox: sale@dosin.cn Tel: (0086)769-81153906			
单位 Unit	mm	比例 Scale	1:1	料号 Part Number	DS869FPS0588	产品名称 Product name	M8 母前锁PCB
图号 Drawing NO		文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用		未注公差 Unmarked tolerance	绘图 Draw drawing	扶刘	
				零部件 Parts X. ± 0.30 X.X ± 0.20 X.XX ± 0.10	审核 Check		
				角度 angle $\pm 3^\circ$	客户确认 Customer confirmation		