





A		B		C		D		E		
序号	线材名称	材料规格(符合ROHS)	用量	单位	备注	REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE
1	1	胶壳	WF-1D100A4P	1	pcs	打端剥皮:2.0-2.5mm				
	2	端子	WF-1C100A	4	pcs	按照图中线序方向打端和插壳,端子与胶壳连				
	3	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 红色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;				
2	4	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 黑色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;				
	5	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 黄色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;				
	6	线材	UL1571 28# OD0.9mm 7*0.127TS 白色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;				

技术要求:

- 1.1 端子铆接牢固,无松动,脱落现象;
- 1.2 线材印字清晰,无破损划伤;
- 1.3 端子与线材拉力值:≥2.5kg;
- 1.4 线材两端100%导通,无短/断路
- 1.5 外观要求按品质管理部检验标准执行
- 1.6 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求



可定制:线长、颜色、顺序、单双头、同/反向、裸铜长度...

GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD				 
DIM.	TOL.	TITLE: Terminal wiring				
0~100	±2mm	DWG. NO.: SH4P-28AWG-200-A1T		CHECKED: MAX		
100~200	±3mm	PART NO.: SH4P-28AWG-200-A1T		DRAWN: ELLA		
200~300	±5mm	UNIT: mm		SCALE: none	SHEET: 1 of 1	
GENERAL ANGLE:		DWG. SIZE: A4	LAYER: bxconn	APPROVED: WILL		
X:	±5°					
X.X:	±3°					
X.XX:	±1°					