











项　目	规　格
额定电负荷：	DC12V 50mA
绝缘电阻：	≥100MΩ
耐压强度：	AC250V 50Hz/1min
电气寿命：	50000 次
环境温度：	-25℃～+70℃
相对湿度：	（40℃）≤95%
接触电阻：	≤100mΩ
行程：	0.25±0.1mm
动作力：	250gf±100gf

序号	名　称	数量	材　料	镀涂　颜色
F	薄　膜	2	聚酰亚胺（杜邦）	黄　色
E	接触簧片	1	进口复银不锈钢	银白色镶银
D	盖　子	1	进口不锈钢	银白色
C	卡　件	1	黄　铜	银白色镀银
B	底　座	1	L C P	黑　色
A	手　柄	1	进口增强尼龙	黑　色

普通用件登记
描　图
校　描
旧底图总号
签　字
日　期

标记	处数	更改文件号	签名	日期
设计		标准化		
校对		审定		
审核				
工艺		日期	2014.02.17	

中龟开关

阶段标记	数量	重量	比例
			2:1
共　张		第　张	

YZA-002

深圳市逸致电子有限公司
Shenzhen Yizhi Electronics Co., LTD