

NUMBER C-280538


PROIEZIONE AMERICANA


SEZ. A-A





È AMMESSA UNA
PICCOLA DISTORSIONE





FINITURA	MATERIALE	AMP P.N.	
STAGNATO	BRONZO FOSFOROSO	280538 -4	*
——	BRONZO FOSFOROSO	280538 -3	*
STAGNATO	OTTONE	280538 -2	OBSOLETE
——	OTTONE	280538 -1	

* Non ancora in Produzione.

LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
E	Revised for ET00-0241-97			18.11.97
B	REVISIONATO			6-9-77
A	IN PRODUZIONE P.N. ....-1/2			22-10-74
1	P.N. ERA 1A-74-5136			16-5-74

DR 12-4-74 DE

CHK 30 APRILE '74 APP

© 1974 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING.

CUSTOMER COPY
REFERENCE ONLY

MATERIAL AND FINISH
VEDI TABELLA

AMP ITALIA
VIA CERVI 15
COLLEGNO (TORINO)

CLASS N

TYPE N

WIRE RANGE INSULATION
1500 CMA
5000

TOLERANCE EXCEPT AS NOTED ±0.4 ±1°0'

SCALE 5:1

LOC I A

NO C-280538

REV E

NAME AMPLIVAR SPLICE 7 SERRATIONS OFFSET TO SHEARED END

DIMENSIONS IN mm. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP 1252