


図面番号(DRAWING NO.) SJ020107

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
4	30.Jun.2005	057603	REDRAWN ETC.	H.SAKURADA	T.NOMIYAMA	—	





SECT. A-A



NOTE 1.APPLICABLE CABLE DIAMETER SHALL BE φ8～φ10.
CABLE DIAMETER SHOWN HERE IS WHEN THE SHIELD IS BENT.
2.NOMENCLATURE IS SHOWN IN TABLE 1.
"-F","-F1","-F6" IN THE PART NUMBER IS MARKED.
3.THIS PART IS NOT ASSEMBLED, BUT ATTACHED.

注1.適用ケーブル径範囲はφ8以上～φ10以下迄とする。
尚、ケーブル径についてはシールドを折り返した時の寸法を示す。
2.品名表示は表1による。"-F","-F1","-F6"は捺印表示とする。
3.本部品は組立せず添付品とする。

TABLE 1

PART NUMBER 品名表示	SCREW LOCK SIZE(B) 嵌合固定ネジサイズ(B)
DA-C4-J10-F	M2.6(P=0.45)
DA-C4-J10-F1	#4-40UNC-2A
DA-C4-J10-F6	M3(P=0.5)

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
7	SCREW LOCK	2	STEEL	NICKEL PLATING	TABLE1
6	CROSS PAN HEAD SCREW	2	STEEL	NICKEL PLATING	M3×5
5	CLAMP SADDLE	1	STEEL	NICKEL PLATING	
4	HOOD(LOWER)	1	ALUMINUM DIECAST	SATIN NICKEL PLATING	
3	HOOD(UPPER)	1	ALUMINUM DICAST	SATIN NICKEL PLATING	
2	SPRING WASHER	4	STEEL	NICKEL PLATING	
1	CROSS PAN HEAD SCREW	2	BRASS	NICKEL PLATING	M3×10

仕様書(SPECIFICATION) T83-4 ⚠

一般公差(GENERAL TOLERANCE)
寸法(DIMENSION): . ±0.5 / .X ± / .XX ± / .XXX ±
角度(ANGLES): X° ± / X°X' ±

第1版(ORIGINAL DATE) 22.Jul.1985

製図 DR.	HAYAKAWA
担当 CHK.	TASIRO
査閲 APPD.	NISHINO
承認 APPD.	KANEDA

尺度(SCALE) 2:1
シリーズ(SERIES) D-sub
名称(TITLE) DA-C4-J10-F*
質量(MASS) —

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

SIZE A3
図面番号(DRAWING NO.) SJ020107
版数(REV.) 4

DOF-0-212E(03.08)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

JAE-CONNECTOR.COM Reference Only

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT(C) 1985, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.