
1. FIGURE AND DIMENSIONS(图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材	B端	备注
1	红色	镀锡5mm	
2	黑色	镀锡5mm	
3	黄色	镀锡5mm	
4	白色	镀锡5mm	
5	绿色	镀锡5mm	
6	蓝色	镀锡5mm	
7	紫色	镀锡5mm	
8	灰色	镀锡5mm	
9	棕色	镀锡5mm	

4. Final examination(成品检查)

1) 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致.
2) 外观:a)电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
3) 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
4) 导通性能:100%测试,DC00V,绝缘≥20MΩ, 导通电阻<1Ω,无断路或触不良现象,测试时应加摇摆测试。

5. MATERIAL(材料)

序列号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X3025HM-09-N2（胶壳）	1PCS	
2	元器件Components	X3025T-PSN（端子）	9PCS	
3	线缆Cable	UL1007/22AWG.红.黑.黄.白.绿.蓝.紫.灰.棕色	9PCS	裁线长度：300mm

				Item details	RVE.
					A0
				UNIT	
RVE.	DESCRIPTION		DATE	SCALE	Free
DESIGNED		DATE		PAGE	1 OF 1
CHECKED		DATE		DRAWING NO.	
APPROVED		DATE		X3025T-09-PSN-A22RBYWGLPEN-L300-T5	

XKB 星坤 Connection