



| | | | |
|----|------|------|----|
| 版本 | 变更内容 | 工程确认 | 日期 |
| | | | |

- Surface Treatment: Tin
- Solder Cream Thickness: 150 μm
- Packaging: Tape and Reel Package
- Operating Temperature: -55°C to +150°C
- Storage Conditions: 0 °C to +40°C; up to 75% RH
- Lead-Free: Yes
- RoHS/REACH Compliant: Yes

| | | | | |
|--------------|---|---------------|------------|---|
| 品牌 (Brand) |  博众新材 <small>—DGBZ NEW MATERIAL—</small> | 页码 (SHEET) | 1/1 | 单位 (UNIT): MM |
| | | 版本 (REV) | A1 | 比例 (SCALE) |
| 工厂 (Factory) | 东莞市博众新能源材料技术有限公司 <small>Dongguan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd</small> | 日期 (DATE) | 2021.06.18 |  未注公差 <small>TOLERANCE UNSPECIFIED</small> |
| | | 设计 (DESIGN) | LUO | |
| 品名 (Item NO) | M3x5.56xL4.5+1.53铜镀锡 | 审核 (CHECKED) | Roby ZHU | X ±0.20 X* ±4* |
| 料号 (Part NO) | BSMTSOM345BTR | 核准 (APPROVED) | Lanti LI | X ±0.10 X* ±2* |
| | | | | XX ±0.05 XX ±1* |

These drawings and specifications are Dongguan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd. The property should not be copied. Without Dongguan Bozhong New Energy Tech Co., Ltd. Prior written consent to copy or use in any way.