修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
AO		NEW DWG		2016-03-12


测试条件：


a. 100%短/断路测试。


b. DC:300V　AC:200V 绝缘阻抗: 10MΩ


c. 导通阻抗:≤5Ω


d. 实机8K*4K　60HZ视音频测试。














HDMI接线表

P1		P2
1		1
3		3
2		2
4		4
6		6
5		5
7		7
9		9
8		8
10		10
12		12
11		11
14		14
19		19
17		17
13		13
15		15
16		16
18		18
外壳		外壳

项目	材料	规格	单位	用量
6	包装	自封口拉链PE胶袋	pcs	1
5	PVC胶料	45P 加州65 N18P 环保胶料	g	6
4	PE胶料	PE低密度PE内模胶料	g	3
3	铝壳	阳极一氧高光黑色铝壳10.8mm*15.1mm*20.46mm 镭雕LOGO	pcs	2
2	PCBA	四层PCBA线路板	pcs	1
1	插头	HDMI AF 铁壳镀金 端子3U 夹板式	PCS	2

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
电话：0755-27111216　传真：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						
X.X ±0.30	X.X° ±3°	APPD: 核准：	TITLE: 产品名称：	8K HDMI AF-AF转接头		
X.XX ±0.20	X.XX° ±2°	CHECK: 校对： 王建业	PART NO: 产品编号：	HDMI-GD-141PWB		
X.XXX ±0.10	X.XXX° ±1°	DRAW: 绘图： 黄艳兰	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
			2016-03-12	1:1	mm	A001

由 Autodesk 教育版产品制作