

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION
ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
J

DIST
—

REVISIONS
変更

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	H3	REVISED PER ECO-11-005030	30MAR11	RK	HMR
	H4	REVISED PER ECR-18-002978	02JUL2021	BDA	AA

△1	OBSOLETE	215032-1	2-170823-9	SEE 7 OF 13
		246225	2-170823-8	SEE 2 OF 13
△1	OBSOLETE	238035-3	2-170823-7	SEE 10 OF 13
	OBSOLETE	235818	2-170823-5	SEE 12 OF 13
	OBSOLETE	234018-4	2-170823-4	SEE 13 OF 13
	OBSOLETE	234025-1	2-170823-3	
	△1 OBSOLETE	234030-1	2-170823-2	
	OBSOLETE	230032-1	2-170823-1	SEE 9 OF 13
		238035-2	2-170823-0	SEE 10 OF 13
		238035-1	1-170823-9	
		238032-1	1-170823-8	
△1	OBSOLETE	238020-1	1-170823-7	
		238038	1-170823-6	SEE 12 OF 13
		238035	1-170823-5	
		235825-1	1-170823-4	
		235822	1-170823-3	SEE 13 OF 13
		234018-2	1-170823-2	
		234018-1	1-170823-1	
		234030	1-170823-0	
		234018	170823-9	
		234016	170823-8	SEE 10 OF 13
△1	OBSOLETE	238060	170823-7	
		238048	170823-6	
		238032	170823-4	
		238020	170823-3	
		238025	170823-2	SEE 13 OF 13
		234025	170823-1	
		SHINAGAWA SHOKO PN	PN	REMARK

		24623204	5-170823-8	SEE 2 OF 13
△1	OBSOLETE	248550	5-170823-7	SEE 3 OF 13
		246230	5-170823-6	SEE 2 OF 13
		234025-4	5-170823-4	SEE 13 OF 13
	OBSOLETE	234028	5-170823-3	
	OBSOLETE	224222	5-170823-1	SEE 8 OF 13
△1	OBSOLETE	246232-1	5-170823-0	SEE 2 OF 13
	OBSOLETE	238040	4-170823-9	SEE 10 OF 13
	OBSOLETE	238025-2	4-170823-8	
	OBSOLETE	238025-1	4-170823-7	
△1	OBSOLETE	234025-3	4-170823-6	SEE 13 OF 13
	OBSOLETE	234025-2	4-170823-5	
	OBSOLETE	248525	4-170823-4	SEE 3 OF 13
△1	OBSOLETE	215025W	4-170823-3	SEE 6 OF 13
	OBSOLETE	236525W	4-170823-2	SEE 5 OF 13
		236525	4-170823-1	SEE 11 OF 13
	OBSOLETE	234025W	4-170823-0	SEE 5 OF 13
		246232	3-170823-8	SEE 2 OF 13
	OBSOLETE	230025W	3-170823-7	SEE 4 OF 13
	OBSOLETE	238025W	3-170823-6	SEE 5 OF 13
△1	OBSOLETE	215028	3-170823-5	SEE 7 OF 13
		224228	3-170823-4	SEE 8 OF 13
	OBSOLETE	215032W	3-170823-3	SEE 6 OF 13
	OBSOLETE	238032-3	3-170823-2	SEE 10 OF 13
	OBSOLETE	238032-2	3-170823-1	
		SHINAGAWA SHOKO PN	PN	REMARK

X-170892-X	SEE 170892
X-170893-X	SEE 170893
X-170887-X	SEE 170887
X-170889-X	SEE 170889
X-170888-X	SEE 170888
X-170890-X	SEE 170890
X-170891-X	SEE 170891
PN	REMARK

△1

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位： 耗
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

0 PLC ± —
1 PLC ± —
2 PLC ± —
3 PLC ± —
4 PLC ± —
ANGLES ± —
FINISH 仕上

MATERIAL
材料

—

DWN
A. YAMAGUCHI
31AUG00

CHK
D. MATSUURA
31AUG00

APVD
K. BETSUI
31AUG00

PRODUCT SPEC
製品規格

APPLICATION SPEC
取付適用規格

WEIGHT
—

CUSTOMER DRAWING

INSULATION SLEEVE

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C-170823

RESTRICTED TO
—

SCALE
尺度
1:1

SHEET
1 OF 13

REV
H4

4


3

2

1

1470-19 (3/11)

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		—	SEE SHEET 1	—	—	—




- 1. 材質：SS-108（一般）
- 2. 一般公差： ± 0.5
- 3. 適用製品規格は無し
- △ 品川商工発行のカatalogと本図で寸法が異なる場合は本図を優先する。
- 5. この製品の名称は旗型コネクトスリーブ187シリーズ

- 1. MATERIAL:SS-108(GENERAL)
- 2. GENERAL TOLERANCE: ± 0.5
- 3. APPLICABLE PRODUCT SPEC NOT AVAILABLE
- △ IN THE EVENT OF CONFLICT BETWEEN THE REQUIREMENTS OF THIS CUSTOMER DRAWING AND THE SHINAGAWA SHOKO CO LTD CATALOG THIS CUSTOMER DRAWING SHALL TAKE PRECEDENCE
- 5. THIS PRODUCT NAME FLAG TYPE CONNECT SLEEVE FOR 187 SERIES
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

△ OBSOLETE	BLACK	$1^{+0.3}_{-0.2}$	3.2	24623204	5-170823-8
	CLEAR		3	246230	5-170823-6
			3.2	246232-1	5-170823-0
			3.2	246232	3-170823-8
			2.5	246225	2-170823-8
	COLOR	THICKNESS	φ D	△ SHINAGAWA SHOKO PN	PART NUMBER

DIMENSIONS: 単位： 耗 mm	DWN A. YAMAGUCHI 31AUG00	MATERIAL 材料 —	FINISH 仕上 —
	CHK D. MATSUURA 31AUG00	TE Connectivity	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	APVD K. BETSUI 31AUG00		
	PRODUCT SPEC 製品規格 —	NAME 名称 INSULATION SLEEVE	
0 PLC ± —	APPLICATION SPEC 取付適用規格 —	SIZE A4	CAGE CODE 00779
1 PLC ± —	WEIGHT —	DRAWING NO 番号 C-170823	RESTRICTED TO —
2 PLC ± —	CUSTOMER DRAWING		
3 PLC ± —	SCALE 尺度 2:1		
4 PLC ± —	SHEET 2 OF 13		
ANGLES ± —	REV H4		


LOC	DIST	REVISIONS 変更					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		—	SEE SHEET 1	—	—	—




1. 材質：SS-108（一般）
2. 一般公差：±0.5
3. 適用製品規格は無し
4. 品川商工発行のカタログと本図で寸法が異なる場合は本図を優先する。
5. この製品の名称は旗型コネクトスリーブ 250シリーズ

1. MATERIAL:SS-108(GENERAL)
2. GENERAL TOLERANCE: ±0.5
3. APPLICABLE PRODUCT SPEC NOT AVAILABLE
4. IN THE EVENT OF CONFLICT BETWEEN THE REQUIREMENTS OF THIS CUSTOMER DRAWING AND THE SHINAGAWA SHOKO CO LTD CATALOG THIS CUSTOMER DRAWING SHALL TAKE PRECEDENCE
5. THIS PRODUCT NAME FLAG TYPE CONNECT SLEEVE FOR 250 SERIES
6. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

6	OBSOLETE	CLEAR	1±0.3	5	248550	5-170823-7
	OBSOLETE			2.5	248525	4-170823-4
	COLOR	THICKNESS	φ D	SHINAGAWA SHOKO PN PART NUMBER		

DIMENSIONS: 単位： 耗 mm		DWN A. YAMAGUCHI 31AUG00	MATERIAL 材料 —		FINISH 仕上 —			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		CHK D. MATSUURA 31AUG00	 TE Connectivity					
0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± —		APVD K. BETSUI 31AUG00						
		PRODUCT SPEC 製品規格 —	NAME 名称 INSULATION SLEEVE					
		APPLICATION SPEC 取付適用規格 —	SIZE A4	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-170823	RESTRICTED TO —		
		WEIGHT —						
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 2:1	SHEET 3 OF 13	REV H4		

LOC	DIST	REVISIONS 変更					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		—	SEE SHEET 1	—	—	—




1. 材質：SS-108（一般）
2. 一般公差：±0.5
3. 適用製品規格は無し
4. 品川商工発行のカタログと本図で寸法が異なる場合は本図を優先する。
5. この製品の名称はコネクタスリーブ AMP00シリーズ

1. MATERIAL:SS-108(GENERAL)
2. GENERAL TOLERANCE: ±0.5
3. APPLICABLE PRODUCT SPEC NOT AVAILABLE
4. IN THE EVENT OF CONFLICT BETWEEN THE REQUIREMENTS OF THIS CUSTOMER DRAWING AND THE SHINAGAWA SHOKO CO LTD CATALOG THIS CUSTOMER DRAWING SHALL TAKE PRECEDENCE
5. THIS PRODUCT NAME FLAG TYPE CONNECT SLEEVE AMP00 SERIES

OBSOLETE	CLEAR	230025W	3-170823-7
	COLOR	SHINAGAWA SHOKO PN	PART NUMBER

DIMENSIONS: 単位： 耗 mm	DWN A. YAMAGUCHI 31AUG00	MATERIAL 材料 —	FINISH 仕上 —
	CHK D. MATSUURA 31AUG00	 TE Connectivity	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	APVD K. BETSUI 31AUG00		
	PRODUCT SPEC 製品規格 —	NAME 名称 INSULATION SLEEVE	
0 PLC ± —	APPLICATION SPEC 取付適用規格 —	SIZE A4	CAGE CODE 00779
1 PLC ± —	WEIGHT —	DRAWING NO 番号 C-170823	RESTRICTED TO —
2 PLC ± —			
3 PLC ± —			
4 PLC ± —			
ANGLES ± —			
CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 2:1	SHEET 4 OF 13
		REV H4	

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—						
			—	SEE SHEET 1	—	—	—



1. 材質：SS-108（一般）
2. 一般公差：±0.5
3. 適用製品規格は無し
④ 品川商工発行のカタログと本図で寸法が異なる場合は本図を優先する。
5. この製品の名称はコネクタスリーブ AMP00 シリーズ

1. MATERIAL:SS-108(GENERAL)
2. GENERAL TOLERANCE: ±0.5
3. APPLICABLE PRODUCT SPEC NOT AVAILABLE
④ IN THE EVENT OF CONFLICT BETWEEN THE REQUIREMENTS OF THIS CUSTOMER DRAWING AND THE SHINAGAWA SHOKO CO LTD CATALOG THIS CUSTOMER DRAWING SHALL TAKE PRECEDENCE
5. THIS PRODUCT NAME FLAG TYPE CONNECT SLEEVE AMP00 SERIES

OBSOLETE	CLEAR	23	15.5	3	6.5	236525W	4-170823-2
OBSOLETE		21	13.5		4	234025W	4-170823-0
OBSOLETE		25	17.5	3.5	8	238025W	3-170823-6
	COLOR	L	L1	W2	W1	△ SHINAGAWA SHOKO PN	PART NUMBER

DWN A. YAMAGUCHI	31AUG00	MATERIAL 材料		FINISH 仕上			
CHK D. MATSUURA	31AUG00	TE Connectivity					
APVD K. BETSUI	31AUG00						
PRODUCT SPEC 製品規格		NAME 名称 INSULATION SLEEVE					
APPLICATION SPEC 取付適用規格		SIZE		CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO	
WEIGHT		A4		00779	C-170823	—	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 尺度	2:1	SHEET 5 OF 13	REV H4

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.


By —

—



—

—

LOC	DIST	REVISIONS 変更					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		—	SEE SHEET 1	—	—	—



ROTATED CW 90°




1. 材質：SS-108（一般）
2. 一般公差：±0.5
3. 適用製品規格は無し
4. 品川商工発行のカタログと本図で寸法が異なる場合は本図を優先する。
5. この製品の名称はコネクタスリーブ 5DIAシリーズシュワープラグ リセプタクル

1. MATERIAL:SS-108(GENERAL)
2. GENERAL TOLERANCE: ±0.5
3. APPLICABLE PRODUCT SPEC NOT AVAILABLE
4. IN THE EVENT OF CONFLICT BETWEEN THE REQUIREMENTS OF THIS
CUSTOMER DRAWING AND THE SHINAGAWA SHOKO CO LTD CATALOG THIS
CUSTOMER DRAWING SHALL TAKE PRECEDENCE
5. THIS PRODUCT NAME : CONNECT SLEEVE 5DIA SERIES SHUR PLUG RECEPTACLE
6. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

△ 6 OBSOLETE	CLEAR	2.5	215025W	4-170823-3
		3.2	215032W	3-170823-3
	COLOR	φ d1	△ 4 SHINAGAWA SHOKO PN	PART NUMBER

DIMENSIONS: 単位： 耗 mm	DWN A. YAMAGUCHI 31AUG00	MATERIAL 材料 —	FINISH 仕上 —
	CHK D. MATSUURA 31AUG00	TE Connectivity	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	APVD K. BETSUI 31AUG00		
0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± —	PRODUCT SPEC 製品規格 —	NAME 名称 INSULATION SLEEVE	
	APPLICATION SPEC 取付適用規格 —	SIZE A4	CAGE CODE 00779
	WEIGHT —	DRAWING NO 番号 C-170823	RESTRICTED TO —
CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 2:1	SHEET 6 OF 13
		REV H4	

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		—	SEE SHEET 1	—	—	—



A - A


- 1. 材質：SS-108（一般）
- 2. 一般公差：±0.5
- 3. 適用製品規格は無し
- 4. 品川商工発行のカatalogと本図で寸法が異なる場合は本図を優先する。
- 5. この製品の名称はコネクタスリーブ 5DIA シリーズ シュワープラグリセプタクル

- 1. MATERIAL:SS-108(GENERAL)
- 2. GENERAL TOLERANCE: ±0.5
- 3. APPLICABLE PRODUCT SPEC NOT AVAILABLE
- 4. IN THE EVENT OF CONFLICT BETWEEN THE REQUIREMENTS OF THIS CUSTOMER DRAWING AND THE SHINAGAWA SHOKO CO LTD CATALOG THIS CUSTOMER DRAWING SHALL TAKE PRECEDENCE
- 5. THIS PRODUCT NAME FLAG TYPE CONNECT SLEEVE 5DIA SERIES SHUR PLUG RECEPTACLE
- 6. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

	OBSOLETE	CLEAR	33	6	24.5	2.8	215028	3-170823-5
			47	7	37.5	3.2	215032-1	2-170823-9
		COLOR	L	L2	L1	φ D	SHINAGAWA SHOKO PN	PART NUMBER

DIMENSIONS: 単位： 耗 mm		DWN A. YAMAGUCHI 31AUG00	MATERIAL 材料		FINISH 仕上			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		CHK D. MATSUURA 31AUG00	TE Connectivity					
0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± —		APVD K. BETSUI 31AUG00						
		PRODUCT SPEC 製品規格	NAME 名称					
		APPLICATION SPEC 取付適用規格	INSULATION SLEEVE					
		WEIGHT	SIZE A4	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-170823	RESTRICTED TO —		
CUSTOMER DRAWING			SCALE 尺度	2:1	SHEET 7 OF 13	REV H4		

LOC	DIST	REVISIONS 変更				DATE	DWN	APVD
J	—	P	LTR	DESCRIPTION				
		—	—	SEE SHEET 1		—	—	—



A-A


1. 材質：SS-108（一般）
2. 一般公差：±0.5
3. 適用製品規格は無し
4. 品川商工発行のカatalogと本図で寸法が異なる場合は本図を優先する。
5. この製品の名称はコネクトスリーブ 5DIAシリーズシュワープラグ

1. MATERIAL:SS-108(GENERAL)
2. GENERAL TOLERANCE: ±0.5
3. APPLICABLE PRODUCT SPEC NOT AVAILABLE
4. IN THE EVENT OF CONFLICT BETWEEN THE REQUIREMENTS OF THIS CUSTOMER DRAWING AND THE SHINAGAWA SHOKO CO LTD CATALOG THIS CUSTOMER DRAWING SHALL TAKE PRECEDENCE
5. THIS PRODUCT NAME CONNECT SLEEVE 5DIA SERIES SHUR PLUG
6. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

6	OBSOLETE	CLEAR	2.2	224222	5-170823-1
	OBSOLETE		2.8	224228	3-170823-4
		COLOR	φ D	SHINAGAWA SHOKO PN	PART NUMBER

DIMENSIONS: 単位： 耗 mm	DWN A. YAMAGUCHI 31AUG00	MATERIAL 材料 —	FINISH 仕上 —		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	CHK D. MATSUURA 31AUG00	TE TE Connectivity			
0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± —	APVD K. BETSUI 31AUG00			NAME 名称 INSULATION SLEEVE	
	PRODUCT SPEC 製品規格 —	SIZE A4	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-170823	RESTRICTED TO —
	APPLICATION SPEC 取付適用規格 —				
	WEIGHT —				
CUSTOMER DRAWING			SCALE 尺度 4:1	SHEET 8 OF 13	REV H4

LOC	DIST	REVISIONS 変更					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		—	SEE SHEET 1	—	—	—



A-A

1. 材質：SS-108（一般）

2. 一般公差：±0.5

3. 適用製品規格は無し

△4 品川商工発行のカatalogと本図で寸法が異なる場合は本図を優先する。

5. この製品の名称はコネクタスリーブ AMP00シリーズ

1. MATERIAL:SS-108(GENERAL)

2. GENERAL TOLERANCE: ±0.5

3. APPLICABLE PRODUCT SPEC NOT AVAILABLE


△4 IN THE EVENT OF CONFLICT BETWEEN THE REQUIREMENTS OF THIS CUSTOMER DRAWING AND THE SHINAGAWA SHOKO CO LTD CATALOG THIS CUSTOMER DRAWING SHALL TAKE PRECEDENCE

5. THIS PRODUCT NAME FLAG TYPE CONNECT SLEEVE AMP00 SERIES


△6 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

△6 OBSOLETE	CLEAR	230032-1	2-170823-1
	COLOR	△ SHINAGAWA SHOKO PN	PART NUMBER

DIMENSIONS: 単位： 耗 mm	DWN A. YAMAGUCHI 31AUG00	MATERIAL 材料 —	FINISH 仕上 —
	CHK D. MATSUURA 31AUG00	 TE Connectivity	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	APVD K. BETSUI 31AUG00		
	PRODUCT SPEC 製品規格 —	NAME 名称 INSULATION SLEEVE	
0 PLC ± —	APPLICATION SPEC 取付適用規格 —	SIZE A4	CAGE CODE 00779
1 PLC ± —	WEIGHT —	DRAWING NO 番号 C-170823	RESTRICTED TO —
2 PLC ± —	CUSTOMER DRAWING		
3 PLC ± —	SCALE 尺度 2:1		
4 PLC ± —	SHEET 9 OF 13		
ANGLES ± —	REV H4		



LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION		DATE	APVD
J	—		—	SEE SHEET 1		—	—



1. 材質：SS-108（一般）

2. 一般公差：±0.5

3. 適用製品規格は無し

⚠ 品川商工発行のカタログと本図で寸法が異なる場合は本図を優先する。
1. MATERIAL:SS-108(GENERAL)

2. GENERAL TOLERANCE：±0.5

3. APPLICABLE PRODUCT SPEC NOT AVAILABLE

⚠ IN THE EVENT OF CONFLICT BETWEEN THE REQUIREMENTS OF THIS CUSTOMER DRAWING AND THE SHINAGAWA SHOKO CO LTD CATALOG THIS CUSTOMER DRAWING SHALL TAKE PRECEDENCE

⚠ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

OBSOLETE	YELLOW	24	16.5	2.5	4.5	2.5	238025-2	4-170823-8
OBSOLETE	RED					2.5	238025-1	4-170823-7
OBSOLETE	CLEAR	25	17.5	3	5	4	238040	4-170823-9
OBSOLETE	BROWN	24.5	17.0	2.5	4.7	3.2	238032-3	3-170823-2
OBSOLETE	BLUE						238032-2	3-170823-1
⚠ OBSOLETE	CLEAR	40.5	32.5	3	4.5	3.5	238035-3	2-170823-7
						3.5	238035-2	2-170823-0
						3.5	238035-1	1-170823-9
		27	19.5	2.5	4.7	3.2	238032-1	1-170823-8
⚠ OBSOLETE		45	37.5	3	3.2	2	238020-1	4-170823-7
		25	17.5	2.5	5.3	3.8	238038	1-170823-6
		24	16.0	3	4.5	3.5	238035	1-170823-5
⚠ OBSOLETE		27	19.5	2.5	7.5	6	238060	170823-7
		25	17.5		6.3	4.8	238048	170823-6
		24	16.5		4.7	3.2	238032	170823-4
			16.0	3	3.2	2	238020	170823-3
				3	4.5	2.5	238025	170823-2
	COLOR	L	L2	L1	φ D1	φ D	SHINAGAWA SHOKO PN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位： 耗
mm

MATERIAL
材料

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

0 PLC ± —

1 PLC ± —

2 PLC ± —

3 PLC ± —

4 PLC ± —

ANGLES ± —

FINISH
仕上

DWN
A. YAMAGUCHI

CHK
D. MATSUURA

APVD
K. BETSUI

PRODUCT SPEC
製品規格

APPLICATION SPEC
取付適用規格

WEIGHT
—

CUSTOMER DRAWING

31AUG00

31AUG02

31AUG02

INSULATION SLEEVE

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C-170823

RESTRICTED TO
—

SCALE
尺度
2:1

SHEET
10 OF 13


REV
H4

TE Connectivity

INSULATION SLEEVE

1470-19 (3/11)

LOC	DIST	REVISIONS 変更					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		—	SEE SHEET 1	—	—	—




1. 材質：SS-108（一般）
2. 一般公差：±0.5
3. 適用製品規格は無し
4. 品川商工発行のカatalogと本図で寸法が異なる場合は本図を優先する。
5. この製品の名称はコネクトスリーブ AMP205シリーズ

1. MATERIAL:SS-108(GENERAL)
2. GENERAL TOLERANCE: ±0.5
3. APPLICABLE PRODUCT SPEC NOT AVAILABLE
4. IN THE EVENT OF CONFLICT BETWEEN THE REQUIREMENTS OF THIS CUSTOMER DRAWING AND THE SHINAGAWA SHOKO CO LTD CATALOG THIS CUSTOMER DRAWING SHALL TAKE PRECEDENCE
5. THIS PRODUCT NAME FLAG TYPE CONNECT SLEEVE AMP205 SERIES

CLEAR	236525	4-170823-1
COLOR	SHINAGAWA SHOKO PN	PART NUMBER

DIMENSIONS: 単位： 耗 mm	DWN A. YAMAGUCHI 31AUG00	MATERIAL 材料 —	FINISH 仕上 —
	CHK D. MATSUURA 31AUG00	 TE Connectivity	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	APVD K. BETSUI 31AUG00		
0 PLC ± —	PRODUCT SPEC 製品規格 —	NAME 名称 INSULATION SLEEVE	
1 PLC ± —	APPLICATION SPEC 取付適用規格 —		
2 PLC ± —	WEIGHT —	SIZE A4	CAGE CODE 00779
3 PLC ± —		DRAWING NO 番号 C-170823	RESTRICTED TO —
4 PLC ± —			
ANGLES ± —			
CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 2:1	SHEET 11 OF 13
			REV H4


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		—	SEE SHEET 1	—	—	—




1. 材質：SS-108（一般）
2. 一般公差：±0.5
3. 適用製品規格は無し
△4 品川商工発行のカタログと本図で寸法が異なる場合は本図を優先する。
5. この製品の名称はコネクツスリーブ AMP187シリーズ

1. MATERIAL:SS-108(GENERAL)
2. GENERAL TOLERANCE: ±0.5
3. APPLICABLE PRODUCT SPEC NOT AVAILABLE
△4 IN THE EVENT OF CONFLICT BETWEEN THE REQUIREMENTS OF THIS CUSTOMER DRAWING AND THE SHINAGAWA SHOKO CO LTD CATALOG THIS CUSTOMER DRAWING SHALL TAKE PRECEDENCE
5. THIS PRODUCT NAME FLAG TYPE CONNECT SLEEVE AMP187 SERIES
△6 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

△6 OBSOLETE	CLEAR	23	15.5	3.3	1.8	235818	2-170823-5
		20	12.5	3.5	2.5	235825-1	1-170823-4
		23	15.5	3.7	2.2	235822	1-170823-3
	COLOR	L	L1	$\phi D2$	$\phi D1$	△ SHINAGAWA SHOKO PN	PART NUMBER

DIMENSIONS: 単位： 耗 mm	DWN A. YAMAGUCHI 31AUG00	MATERIAL 材料 —	FINISH 仕上 —
	CHK D. MATSUURA 31AUG00	 TE Connectivity	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	APVD K. BETSUI 31AUG00		
	PRODUCT SPEC 製品規格 —	NAME 名称 INSULATION SLEEVE	
0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± —	APPLICATION SPEC 取付適用規格 —	SIZE A4	CAGE CODE 00779
	WEIGHT —	DRAWING NO 番号 C-170823	RESTRICTED TO —
	CUSTOMER DRAWING	SCALE 尺度 2:1	SHEET 12 OF 13 REV H4

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
J	—		—	SEE SHEET 1	—	—



A-A

1. 材質：SS-108（一般）

2. 一般公差：±0.5

3. 適用製品規格は無し

4. 品川商工発行のカタログと本図で寸法が異なる場合は本図を優先する。
1. MATERIAL:SS-108(GENERAL)

2. GENERAL TOLERANCE：±0.5

3. APPLICABLE PRODUCT SPEC NOT AVAILABLE

4. IN THE EVENT OF CONFLICT BETWEEN THE REQUIREMENTS OF THIS CUSTOMER DRAWING AND THE SHINAGAWA SHOKO CO LTD CATALOG THIS CUSTOMER DRAWING SHALL TAKE PRECEDENCE

5. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

5	OBSOLETE	CLEAR	37	29.5	5	3.5	2.5	2	234025-4	5-170823-4	
	OBSOLETE					4.3	2.8	2.1	234028	5-170823-3	
5	OBSOLETE	YELLOW	21	13.5		3.5	2.5	2	234025-3	4-170823-6	
	OBSOLETE	RED							234025-2	4-170823-5	
	OBSOLETE	BLACK				3.3	1.8	2.1	234018-4	2-170823-4	
	OBSOLETE	CLEAR	23	15.5		3.5	2.5		234025-1	2-170823-3	
5	OBSOLETE					3.8	3	2	234030-1	2-170823-2	
			30	22.5		3.4	1.8	2.1	234018-2	1-170823-2	
			23	15.5					234018-1	1-170823-1	
			21	13.5		3.8	3	2	234030	1-170823-0	
			18	12.5	3	2.8	1.6	2.1	234016	170823-8	
			21	13.5	5	3.5	2.5		2	234025	170823-1
		COLOR	L	L2	L1	φ d2	φ d1	W	SHINAGAWA SHOKO PN	PART NUMBER	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位： 耗
mm

MATERIAL
材料

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

0 PLC	± —
1 PLC	± —
2 PLC	± —
3 PLC	± —
4 PLC	± —
ANGLES	± —
FINISH 仕上	—

DWN
A. YAMAGUCHI
31AUG00

CHK
D. MATSUURA
31AUG02

APVD
K. BETSUI
31AUG02

PRODUCT SPEC
製品規格

APPLICATION SPEC
取付適用規格

WEIGHT
—

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
名称

INSULATION SLEEVE

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A3	00779	C-170823	—

SCALE 尺度	2:1	SHEET 13 OF 13	REV H4
-------------	-----	-------------------	-----------

1470-19 (3/11)