

产品名称

石墨电热板

产品图片



产品概述

石墨电热板广泛用于农产品检测，土壤检测，环境保护，水文检测，大专院校，工矿企业，科研院所等行业。是样品加热消解，煮沸，蒸酸，恒温等处理的好帮手，可以满足物理，化学，生物，环保，制药，食品，饮品，教学，科研等不同行业化学实验室对样品加热的需要。

产品特点

- 1.加热面积大，能同时处理多个样品，各加热点温度均匀
- 2.升温速度快，PID 精确数显控温，可连续工作 40 小时以上
- 3.板面选用石墨材料，耐强酸强碱、耐高温、易清洁
- 4.精致美观、设计合理、操作方便、安全耐用

技术参数

产品型号 参数	ND-300	ND-400	ND-450	ND-600
电源	220V 50HZ			
最高使用温度	420°C			
功率 (W)	1500W	2000W	3000W	3700W
加热尺寸 (mm)	300×200	400×280	450×350	600×400
外形尺寸 mm	337×300×200	417×400×200	491×450×200	541×600×200
包装尺寸 (深×宽×高)mm	445×380×305	515×490×305	595×540×305	695×655×305
净重/毛重 KG	7/14	11/18	15/23	22/32

配件清单

序号	名称	数量
1	主机	1
2	电源线	1
3	合格证	1
4	保修卡	1
5	说明书	1
6	木箱	1