



Symbol (记号)	Item (项目)	Specification (规格)
N	No. of Conductor(导体数)	4P~ 60P
L	Total Length(总长度)	L±5
A	Insulation Length(绝缘长度)	(L-8)±5
TP	Total Pitch(总间距)	1.0x(N-1)Pin± 0.08
W	Width(总宽度)	1.0xNpin+ 1.0± 0.08
P	Pitch(间距)	1.00± 0.03
M	Margin(边缘宽度)	1.00± 0.10
T	Cable thickness(线材厚度)	0.136± 0.05
T1	Insert thickness(插入厚度)	0.318± 0.05
C1/C2	Conductor Strip Length(导体长度)	3.0± 1.0
S1/S2	Supporting Tape Length(补强板长度)	5.0± 2.0
T2	Conductor thickness(导体厚度)	0.05± 0.005
B	Conductor Width(导体宽度)	0.65± 0.03
E	Slanting(线口倾斜度)	< 0.5
--	Conductor Material(导体材料)	Tinned Copper 镀锡扁平铜线
--	Insulation Material(绝缘材料)	Flame retardand polyester(阻燃)
--	Supporting Tape Material(补强板材料)	PET
--	Supporting Tape Color(补强板颜色)	蓝色 BLUE
--	Supporting Tape Spec(补强板规格)	0.225mm

Ordering Information

HC-FFC10 - N - * - * - **

No. of Pins 4-60Pin	Length (总长度/mm)	Connection Mode A=同向 B=反向	Effective Length 01=C1-C2/S1-S2 (44/88) 02=C1-C2/S1-S2 (33/66)
------------------------	--------------------	---------------------------------	--

		GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
		DIM	TOL	审核 CHECK					
		X. X	± 0.30	批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	1.0 柔性扁平线(同向)	版本 REV.	A
1		初版发行				产品料号 PART NO.	HC-FFC10-N-X-A-02	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	± 3.0°	投影 Projection	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1