



产品编号 : [734151121](#)

Product Description : 50 Ohms, MMCX Right-Angle Plug, Crimp, RG-174, RG-188 and RG-316 Cable, Plating Per Commercial Requirements, Bag

系列号 : 73415

状态 : Active

Product Category : RF / Coaxial Connectors



文件和资源

图纸

[图纸 734151121_sd.pdf](#)

3D 模型和设计文件


[3D模型 734151121_stp.zip](#)

规格

[应用规格 896755070-000.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 3; 34; 33
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Contains Lead per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	RF / Coaxial Connectors
系列	73415
说明	50 Ohms, MMCX Right-Angle Plug, Crimp, RG-174, RG-188 and RG-316 Cable, Plating Per Commercial Requirements, Bag
产品系列	MMCX RF Connectors
产品名称	MMCX
类型	Cable
类型	Microminiature
UPC	800755959598

电气

频率	6 GHz
阻抗	50 Ω
电源/电压	VOLTAGE: 170 Vrms@Sea Level

物理

电缆附件	Crimp
性别	Plug
插接极性	无
净重	0.768/g
方向	Right Angle
包装形式	Bag
面板安装式	否
面板安装方法	不适用
PCB安装	不适用

颠倒极性	否
导线/电缆型号	RG-174, RG-188, RG-316

进程

无铅	不适用
----	-----