


本图纸由深圳市雄和远景科技发展有限公司发布，版权归深圳市雄和远景科技发展有限公司所有，未经深圳市雄和远景科技发展有限公司同意，不得复制或转载或披露任何内容给任何第三方。



| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|------|-------------------|-------|------|---|-------------|------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|
| | | | | 未注公差 | | | 深圳市雄和远景科技发展有限公司 Shenzhen Sinhoo Science Technology Development Co.,LTD | | | | | | |
| 变更记录 | | | | X. | ±0.80 | | X.* | ±4° | 客户确认: | | 日期: | 雄和 | 料号: 4B07-40D-TNS |
| 日期 | 新版本 | 变更人 | 变更内容 | .X | ±0.60 | .X* | ±2° | 单位: mm | 审核: 伍阳明 | 日期: 2025/04/09 | 和 | 规格: 9.2*11.2*12.6 | A |
| / | / | / | / | .XX | ±0.50 | .XX* | ±1° | 材料: | 制图: 王家祥 | 日期: 2025/04/09 | 客 | 料号: / | 版本 |
| | | | | 包装方式: 散装 (PE袋) | | | | T2 | 制图依据: CUSTOM DWG | | 户 | 规格: / | A |
| | | | | 包装数量: pcs/袋 | | | | 表面处理: 镀镍 | 参考标准: CUSTOM DWG | | | 比例: / | 页码: 1 OF 1 |