
WWW.XYECONN.COM

REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE

可定制



技术要求:

1.1.端子铆接牢固，无松动，脱落现象;


1.2.电线印字清晰，无破损划伤;

1.3 端子与电线拉力值:≥2.5kg;

1.4 电线两端100%导通,无短/断路

2.外观要求按品质管理部检验标准执行

3.包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求



序号	名称	规格描述	数量	备注
1	胶壳	XY-PH2.0-2A41	1	打端剥皮:2.0-2.5mm
2	端子	XY-PH2.0-31	2	按照图中线序方向打端和插壳，端子与胶壳连
3	电线	UL1007 26# 200mm OD1.4mm 11*0.16TS 红色	1	裁线长度:见材料表，裁线公差±2mm;
4	电线	UL1007 26# 200mm OD1.4mm 11*0.16TS 黑色	1	裁线长度:见材料表，裁线公差±2mm;

DIMENSION IN mm	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
.X±0.35	X.°± 5°
.XX±0.25	.X°± 3°
.XXX±0.15	.XX°± 1°

厦门市辛译精密电子有限公司

Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd

APR.	Alex
CHK.	Jack
DRA.	Can

TITLE: 单端镀锡 3MM PH2.0 2P 1007 26# 200MM

DWG NO. XY-PH2.0-26A-200-DD3-2A

PROJ. CUSTOMER DRAWING

SIZE A4 | SCALE 1:1 | SHEET 1/1 | REV. A

F-RD-18A