

智能控温焊台

精工细作 经久耐用



QUICK 969X



微信公众号

www.quick-global.com

▼ 特点

- 精致小巧, 节省工作台空间。
- 功率再升级, 可达60W, 让焊接更流畅。
- 金属发热芯, 坚固耐用, 分体式设计, 耗材成本低。
- 采用耐高温硅胶线及配件, 让使用更安心。
- 采用全金属烙铁架设计, 搭配清洁球, 不损伤焊咀。

▼ 常规配件



▼ 产品参数

型 号	969X
功 率	60W (Max)
显示类型	刻度指示
工作电压	220V AC
温度范围	200°C~480°C
温度稳定度	±2°C (静止空气没有负载)
环境温度	0~40°C
焊咀对地电势	<2mV
焊咀对地电阻	<2Ω
外形尺寸	87*140*118.7mm
重 量	约 1.7 Kg