




H	
4.3	
5.0	











P C B 参考图



电器原理图

技术参数

1. 额定电流:50mA 12V DC
2. 接触电阻:100毫欧
3. 行 程: 0.8±0.3 (H4.3) 1.2±0.3 (H5.0)
4. 绝缘电阻:100兆欧
5. 耐 电压 :250v 50Hz 1Min

按力	160±30gf	260±50gf
寿命	15万次	15万次

序号	名称	材 料	数量	备 注
5	盖子	LCP	1	清洗
4	按钮	硅胶	1	
3	簧片	黄铜	1	镀银
2	卡件	黄铜0.2	1	镀银
1	基座	LCP	1	清洗

標記	處數	更改文件號	簽字	日期

第一视角

一般公差	
＞0.5-2	±0.1
＞2-5	±0.2
＞5以上	±0.3
角度	±1°

比例	规格型号/ Part No	6*6硅胶无声开关
1:1		
单位	物料号/ Part No	JME-6x6x5.0WSKG260g-SMT
mm		

设计/Designed	审核/Checked	批准/Approved
ANDY	吴东升	MICHLE

东莞市文章济美电子有限公司