




| REV. | DESCRIPTION | DATE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |




适用线规 (Applicable Wires):AWG 30#~24#

额定电压 (Voltage rating):250V AC,DC

额定电流 (Current rating):2A

绝缘电阻 (Insulation Resistance):≥1000MΩ

耐压 (Withstand Voltange):800VAC/min

材料 (Material)

磷青铜 Phosphor bronze

| 序号 | 图号 | 名称 | 材料 | 数量 | 附注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | Phos Bronze tin 磷青铜镀锡 | 1 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| X.°±3° | X.X°±5° | DRAWN BY | 浙江深海电子有限公司 | |
| >0-3 | >3-18 >18-60 >60-120 | CHK. BY | | |
| ±0.12 | ±0.15 ±0.3 ±0.5 | APRV. BY | SHEET PROD. NAME | SH-JC20-T |
| UNIT | SIZE SCALE | DRAWING NO. | 1 OF 1 PART NO. | |
| MM | A4 1:1 | | TITLE | |

借用登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期