



产品编号 : [1212010002](#)

Product Description : mPm DIN Valve Connector, Form A-18mm, External Thread, 3 Pole Plus Ground Terminal, 250V AC/300V DC, Black, Nitrile Gasket, Unmounted, Single Pack

系列号 : 121201

状态 : Active

Product Category : Circular Industrial Connectors

工程编号 : C28300N0R



文件和资源

图纸

[图纸 1212010002_sd.pdf](#)

规格

[包装规格 PK-121201-C28-001.pdf](#)

[产品规格 PS-121201-001-001.pdf](#)

[产品规格 STR-1251-001.pdf](#)

[测试摘要 TS-121201-001-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Compliant with Exemption 3 per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Contains Lead per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Circular Industrial Connectors
系列	121201
说明	mPm DIN Valve Connector, Form A-18mm, External Thread, 3 Pole Plus Ground Terminal, 250V AC/300V DC, Black, Nitrile Gasket, Unmounted, Single Pack
IP 等级	IP65, IP67
产品系列	mPm DIN Valve Connectors
产品名称	mPm
类型	Field Attachable Connector
UPC	883906711429

电气

每触点最大电流	16.0A
电压 - 最大	250V AC / 300V DC

物理

电缆直径	不适用
耦合类型	External Thread
诊断/LED	否
诊断端口	否
表单	A - 18mm
性别	不适用
键槽	无
材料-连接器体	Polyamide

材料 - 触头	Brass
材料 - 连接螺母	不适用
材料 - 接合部位电镀	银牌
净重	22.964/g
方向	90° Angle
间距 - 插配接口	18.00mm
极柱	3
运行温度范围	-40° C to +90° C
线径规格 (AWG)	不适用

This document was generated on Dec 20, 2023