



逻辑关系图

parameter table:

项目	参数	备注
板载额定电流	1A	
端子接线规格	铜、间距为5.0mm双层端子，接线规格16-24 AWG	
Screw Terminal Size	采用一字螺丝刀，刀口不能大于2.5mm宽	
IDC	铜镀金;spacing:2.54mm	
PCB材质	FR4	
Voltage	100V maximum between any two signals	
temperature	-10°C to 70°C	
Ambient Humidity	10% to 90% RH, NON-CONDENSING	

制作	Hero. Xu	日期	2019. 02. 20	名称	端子台	型号	IDC26P-C			
审核						版本	Ver:1.0			
核准										
				投影角度	图幅比例	第 1 张 共 1 张				
未注线性公差GB1804-m度 (单位:mm)					1:1	中山市肯博电子科技有限公司				
尺寸公差	0.1	0.15	0.2					0.3	0.5	0.8