







安装参考图




原理图

## 技术要求

1、额定电流：DC 12V，50mA Max
2、动作力：160g±50g
3、行程：0.15±0.1mm
4、机械寿命：≥20,000次
5、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求

| 序号 | 名 称 | 料 号 | 材 料 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 按钮 | PD1 | LCP黑 | 1 | |
| E | 盖板 | PC2 | 黄铜0.2 | 1 | 镀银 |
| D | 塑胶盖 | PC1 | LCP白 | 1 | |
| C | 簧片 | PE1 | 不锈钢覆银 | 2 | 镀银 |
| B | 底座 | PB1 | LCP白 | 1 | |
| A | 卡件 | PA2 | 磷铜0.15 | 1 | 镀银 |

| 更改记录 | 标记 | 变更内容 | 签名/日期 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 未注公差 | | 单位 | mm |
|---|---|---|---|
| X.X | ±0.30 | 版本 | A |
| X.XX | ±0.20 | 比例 | 1:1 |
| X.XXX | ±0.10 | 投影 | |
| Angle | ±3.0° | 页次 | 1/1 |

| 标准化 | 签名/日期 |
|---|---|
| 编制 | 周少华 21.09.25 |
| 审核 | 赵先礼 21.09.25 |
| 批准 | 田泽民 21.09.25 |

| | |
|---|---|
| 品名 | 2x3x2.9H 双层全包支架 160G |
| 图号 | ZJLQ-2x3x2.9-P101B |

浙江领强电子科技有限公司