

特点

- 高效散热器
- 内置排气口
- 螺钉紧固件、用于安全预防措施
- 1 m 防跌落

RS Pro led 手电筒 133lm

RS 号: 890-2991



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro pros atex 本质安全 led 手电筒、品质卓越、价格实惠。此便携式手持式手电筒采用坚固的制造工艺、在外壳中安装有 Cree led、是危险场所中的重要解决方案。

一般规格

手电筒类型	直向
灯类型	LED
亮度	133lm
范围	172m
射束类型	聚光
切换模式	高、低
浅色	白色
颜色	黄色、
外壳材料	塑料
防腐蚀	是的
防摔	1m
区域	区域 0
危险区域	是的
应用	汽车维护、医疗保健、家庭 diy 和野营

模式规格

参数	高模式	低模式 / 频闪
光输出	133lm	32lm
运行时间	6hours	69hours10min
光束距离	231m	110m

电气规格

可充电	否
电池	4 节 aa 镍氢电池
电池指示灯	否
开关类型	按钮开关

机械规格

长度	174mm
宽度	47mm
深度	47mm
头直径	47mm
重量 (含电池)	115g

保护类别

ip 等级	IP67
-------	------

认证

合规性 / 认证	ce 、 ul 、 iec ex
符合标准	en 60079-0 : 2009edition ; en 60079-11 : 2012edition 、 en 60079-26 : 2007edition iec 60079-0 : 第五版; iec 60079-11 : 第六版、 iec 60079-26 : 第二版指令 2014/34/eu csa c22.2 no 157-92 reaffirmed 2012
危险区域认证	atex

