









安装参考图





原理图

技术要求：

1. 零部件表面光洁无划伤，水花，变形，影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流：50mA.12V DC,绝缘电阻100MΩmin,100V DC,介电强度250V AC for 1min,接触电阻200mΩ max 。260° 高温后衰变值在初始值的20%内；
3. 开关手感明显，档位清晰可靠，无卡滞现象，消除外力后，应能快速回位。

序号	名 称	料 号	材 料	数量	备注
D	防水胶	AF1	聚酰亚胺		
C	簧片	HE1	进口不锈钢覆银	1	
B	底座	AB2	LCP黑	1	
A	卡件	AA1	磷铜0.15	1	镀银

更改记录	标记	变更内容	签名/日期

未注公差		单位	mm
X.X	±0.30	版本	A
X.XX	±0.20	比例	1:1
X.XXX	±0.10	投影	
Angle	±3.0°	页次	1/1

标准化	签名/日期
编制	周少华 21.09.25
审核	赵先礼 21.09.25
批准	田泽民 21.09.25

品名	4x4x0.8H无盖 260G
图号	ZJLQ-4x4x0.8-A801B

浙江领强电子科技有限公司