









原理图







安装参考图



技术要求

1、额定电流：DC 12V，50mA Max
2、动作力：160g±50g
3、行程：0.2±0.1mm
4、机械寿命：≥100,000次
5、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求

序号	名 称	料 号	材 料	数量	备注
D	防尘膜	CF1	聚酰亚胺	1	
C	簧片	CE1	进口不锈钢覆银	1	
B	基座	CB2	LCP黑	1	
A	卡件	CA1	磷铜0.05	1	

更改记录	标记	变更内容	签名/日期

未注公差		单位	mm
X.X	±0.30	版本	A
X.XX	±0.20	比例	1:1
X.XXX	±0.10	投影	
Angle	±3.0°	页次	1/1

标准化	签名/日期
编制	周少华 21.09.25
审核	赵先礼 21.09.25
批准	田泽民 21.09.25

品名	3.7x3.7x0.35H 160G
图号	ZJLQ-3.7x3.7-C1011B

浙江领强电子科技有限公司