







POTENTIAL OF VERSIONS CABLE OUTLET
MOEGISCHE VARIANTEN KABELABGANG



MOUNTED STATE - FOR INFORMATION ONLY
MONTIERTER ZUSTAND - NUR ZUR INFORMATION



COLOR ALLOCATION OF TERMINAL WIRE
TO RJ45 CONTACT 4 POS. TYPE:

FARBZUORDNUNG DES ANSCHLUSSDRAHTES
ZUM RJ45-KONTAKT 4 POL. AUSFUEHRUNG:

1987236-1 + 1987236-2
1987236-5 + 1987236-6

CONTACT NO./NR.	WIRE COLOR DRAHTFARBE
1	YELLOW GELB
2	ORANGE ORANGE
3	WHITE WEISS
6	BLUE BLAU


COLOR ALLOCATION OF TERMINAL WIRE
TO RJ45 CONTACT 8 POS. TYPE:

FARBZUORDNUNG DES ANSCHLUSSDRAHTES
ZUM RJ45-KONTAKT 8 POL. AUSFUEHRUNG:


1987236-3 + 1987236-4
1987236-5 + 1987236-6

CONTACT NO./NR.	WIRE COLOR DRAHTFARBE	
	568A	568B
1	WHITE/GREEN WEISS/GRUEN	WHITE/ORANGE WEISS/ORANGE
2	GREEN GRUEN	ORANGE ORANGE
3	WHITE/ORANGE WEISS/ORANGE	WHITE/GREEN WEISS/GRUEN
4	BLUE BLAU	BLUE BLAU
5	WHITE/BLUE WEISS/BLAU	WHITE/BLUE WEISS/BLAU
6	ORANGE ORANGE	GREEN GRUEN
7	WHITE/BROWN WEISS/BRAUN	WHITE/BROWN WEISS/BRAUN
8	BROWN BRAUN	BROWN BRAUN

RECOMMENDED STRIPPING LENGTH
EMPFOHLENE ABISOLIERLAENGE



LENGTH LAENGE	1987236-3, -4 CORE 8 P.	1987236-1, -2 CORE 4 P.	1987236-5, -6 COMMON CORE 8 P., GIGABIT GEM. KERN 8 P., GIGABIT
A	15	15	18



- ⚠ SINGLE PACKING: BLISTER PACKAGE WITH INSTRUCTION SHEET.
⚠ MULTI PACKING: 50 PIECE ITEM NO. 1 IN FOLDING BOX +
50 PIECE ITEM NO. 2 IN PLASTIC BAG (MINI GRIP) +
50 PIECE ITEM NO. 3 OR 4 OR 5 IN FOLDING BOX
PACKED IN CORRUGATED SHIPPING BOX WITH INSTRUCTION SHEET.
- ⚠ EINZELVERPACKUNG: BLISTERVERPACKUNG MIT VERARBEITUNGSANWEISUNG.
⚠ MEHRFACHVERPACKUNG: 50 STUECK POS. 1 IN FALTSCHACHTEL +
50 STUECK POS. 2 IN KUNSTSTOFFBEUTEL (MINI GRIP) +
50 STUECK POS. 3 ODER 4 ODER 5 IN FALTSCHACHTEL
VERPACKT IN VERSANDKARTON MIT VERARBEITUNGSANWEISUNG.

OBSOLETE
OBSOLETE

1987236-6	1987236-5	1987236-4	1987236-3	1987236-2	1987236-1	TE ORDER NO. BESTELL-NR.	
50	1	-	-	-	-	5	COMMON CORE 8 P., GIGABIT GEM. KERN 8 P., GIGABIT
-	-	50	1	-	-	4	CORE 8P ASSY
-	-	-	-	50	1	3	CORE 4P ASSY
50	1	50	1	50	1	2	ANGLE PART WITH NUT IP20 WINKELSTUECK MIT MUTTER IP20
50	1	50	1	50	1	1	CASE IP20 WITH LOCK SPRING GEHAEUSE IP20 MIT RASTFEDER
QUANTITY STUECK						ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AWP REGELMAESSIG KONTROLLIERT. ANFORDERUNG: FÜR DEN STEUERUNGSPERSONNELLEITUNG: GIBT DIE VERANTWORTUNG. DEL ANWELLS (ZULASSUNG) DER ANFORDERUNGSDOKUMENTEN DER AWP ANFORDERUNG.		DWN E. REISS	250CT2007	TE Connectivity			
DIMENSIONS MASSSTABEINHEITEN (mm)		CHK W. BOECK	250CT2007	NAME RJ45 CONNECTOR IP20 45 DEG. INDUSTRIAL ETHERNET RJ45 STECKER IP20 45 GRAD			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINE TOLERANZEN		APVD P. GRAEMER	250CT2007	SIZE CAGE CODE DRAWING NO. 250CT2007			
0 PLC ±0.3 1 PLC ±0.3 2 PLC ±0.3 3 PLC ±0.3 4 PLC ±0.3		PRODUCT SPEC PRODUCT SPEC 108-78381		RESTRICTED TO NUR FÜR			
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSPEZ. 4-11-104-05		WEIGHT GEWICHT		A1 00779			
FINISH/SCHLACKE/FARBE		CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG			
SCALE MASSSTAB		2:1		SHEET BLATT			
1		OF VON		1			
REV REV		A5		REV REV			