


Technical specification/
Technische Daten:


Temperature range/ *Temperaturbereich:*	- 20 °C ... + 90 °C

Materials/
Werkstoffe:

Hood/ *Haube:*	ABS UL 94 V-0, black/*schwarz*
Cable strain relief/ *Kabel Zugentlastung:*	Steel, tin plated/ *Stahl, verzinnt*
Screw/ *Schraube:*	Steel, zinc plated/ *Stahl, verzinkt*
Jack screw/ *Rändelschraube:*	Steel, nickel plated/ *Stahl, vernickelt*

Installation specification/
Montagedaten:

Cable outlet/ *Kabelausgang:*	side/*Seite*
Recommended torque value for jack screw/ *Empfohlenes Drehmoment für Rändelschraube:*	0,4 Nm



Part no./ *Art.-Nr.*
600X55025X

	dim. in mm		Plastic Hood 25pos. with side cable exit and jack screw *Kunststoffhaube* *25pol. mit seitlichem Kabelausgang und Rändelschraube*
	Date/*Datum*	Name	
	drawn/ *gez.* 18.01.2019	Lehmenkühler	
	appd./ *gepr..* 18.01.2019	Schmidt	
Index: a Original	scale/*Maßstab:*	CONEC®	dwg no / *Z.-nr.:* 16K1A4119 DIN-A3
Status: InBearbeitung	2:1		1 / 1
RoHS compliant/ *konform*			

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.
Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.