



线束表:

PIN	颜色
1	黄色
2	白色
3	黑色
4	红色

注意事项:

1. 线材: UL1007 #22AWG 黄、白、黑、红色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及CSA Ft1垂直耐燃测试。
3. 电子线长200mm, 双头反向连接。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-XH-4Y-05
6. 端子: HC-XH-T-05

**Ordering Information**

HC- \*\* N \* - \*\* N \* - \*\*\* - \* - L\*\* - \*

系列	Pin	Type	系列	Pin	Type	线规	Colour	线长	正反接
		≡=孔距 ≡≡=号孔距			≡=孔距 ≡≡=号孔距		≡=白色 ≡=红色 ≡=黑色 ≡=蓝色 ≡=棕色 ≡=黄色 ≡=绿色 ≡=紫色 ≡=灰色	≡≡=300mm ≡≡=600mm ≡≡=900mm .....	≡≡=双头同向连接 ≡≡=双头反向连接

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	<b>深圳市华灿天禄电子有限公司</b> ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK	产品名称 TITLE	XH 胶壳 4PIN 线束 黄/白/黑/红 UL1007#22AWG L200mm 双头反向连接	版本 REV.	A
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-XH4Y-XH4Y-100722-1WBR-L200-B	单位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX ±0.20	比例 SCALE	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投影 Projection				
			Angle ±3.0°					