


SCHMATIC (NON-SHORTING)



RECOMMENDED PCB LAYOUT  
GENERAL TOLERANCE ±0.05

主要技术性能

额定负载	AC125V 2A
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC 500V
接触电阻	<100mΩ
力度	300±100gf
波峰焊	255+5度
寿命	3000次

L	P/N
2.0	BX-BD12D10LS2
3.0	BX-BD12D10LS3
4.0	BX-BD12D10LS4
5.0	BX-BD12D10LS5
6.0	BX-BD12D10LS6
7.0	BX-BD12D10LS7
...	.....
12.0	BX-BD12D10LS12

NO.	物料组成	材质	数量	表面处理
7	钢珠	碳钢	1	原色
6	弹簧	碳钢线	1	原色
5	胶身	PPA	1	黑色
4	码片	黄铜带	1	镀银
3	铁壳	不锈钢	1	原色
2	端子脚	黄铜带	3	镀银
1	胶柄	PPA	1	黑色

制图 DRAWN	标题 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	Yu		料号 PART NO.	BX-BD12D10LSN		版 REV.	A	
			±0.20	±0'30'		HUANG			拨动开关系列				页次 SHEET
					审核 CHECK	RUAN		料号 CUTM.NO.					
					批准 APPROVAL								
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	<b>Bossie (博锡)</b>				