






技术参数：

1. 做用温度：-25℃～+85℃；
2. 额定负荷：DC 12V 50mA；
3. 接触电阻：≤50mΩ；
4. 绝缘电阻：≥100MΩ；
5. 耐　　压：AC250V(50Hz)/min；
6. 动 作 力：260g±50g；
7. 使用寿命：50000次；




| 帽头H |
|---|
| 4.3 |
| 5.0 |
| 6.0 |
| 7.0 |
| 8.0 |

**Ordering Information**

TC - 0312D * - NH - *G - F* * - 05

- 0312D：系列号
- *：F=防水 CV=护套 SQ=方头 P=带柱
- NH：按钮高度
- *G：动作力
- F* *：脚长
- *：默认=K脚 Z=直脚

| 序号 | 零件名称 | 材料规格 | 表面处理 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 接触脚 | 黄铜 | 镀银 | 2 | |
| 4 | 基座 | PPA(黑色) | ——— | 1 | |
| 3 | 盖板 | 不锈铁 | ——— | 1 | |
| 2 | 簧片 | 不锈钢 | 镀银 | 1 | |
| 1 | 按钮 | PPA(黑色) | ——— | 1 | |

| 序号 No. | 变更内容 MODIFY CONTENT | 日 期 MODIFY DATE |
|---|---|---|
| 1 | 初版发行 | |

GENERL TOLERANCE

| DIM | TOL |
|---|---|
| X.X | ±0.30 |
| X.XX | ±0.20 |
| X.XXX | ±0.10 |
| Angle | ±3.0° |

| | |
|---|---|
| 制 图 DRAWING | 05 |
| 审 核 CHECK | |
| 批 准 APPROVAL | |
| 比 例 SCALE | |
| 投 影 Projection | |

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

| | | | |
|---|---|---|---|
| 产品名称 TITLE | 轻触开关(边二脚 3.5x6.0mm 脚长12.0) | 版 本 REV. | A |
| 产品料号 PART NO. | TC-0312D-NH-260G-F12.0-05 | 单 位 UNITS | mm |
| 材 料 MATERIAL | | 页 次 SHEET | 1/1 |

深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章