




电连技术股份有限公司
ELECTRIC CONNECTOR TECHNOLOGY CO.,LTD.

组合弹片汇总

序号	料号	图片	L*W*H规格(mm)	Pin数	Pitch	描述	材质	电镀	包装
1	818012381		L4.8*W3.6*H1.6	6	1.2	最低工作高度:1.03	塑胶：LCP 端子:SUS301-H,T=0.08	接触区镀金3u″,镀镍50～150u″	载带:3K/Reel
2	818012542		L4.8*W3.6*H1.77	6	1.2	最低工作高度:1.05	塑胶：LCP 端子:SUS301-H,T=0.08	接触区镀金3u″,镀镍50～150u″	载带:2.5K/Reel
3	818012544		L4.8*W4.8*H1.77	8	1.2	最低工作高度:1.05	塑胶：LCP 端子:SUS301-H,T=0.08	接触区镀金3u″,镀镍50～150u″	载带:2.5K/Reel
4	818012563		L4.75*W4.0*H1.65	6	1.6	最低工作高度:1.10	塑胶：LCP 端子:SUS301-H,T=0.08	接触区镀金3u″,镀镍50～150u″	载带:3K/Reel
5	818012879		L4.8*W3.6*H1.85	6	1.2	最低工作高度:0.85	塑胶：LCP 端子:SUS301-H,T=0.08	接触区镀金3u″,镀镍50～150u″	载带:3K/Reel
6	818017067		L5.0*W4.8*H2.0	6	1.6	最低工作高度:1.20	塑胶：LCP 端子:NKT/TICU,T=0.08	接触区镀金4u″,镀镍50～150u″	载带:2.5K/Reel