


SECTION A-A



SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 3A, AC/DC
- Withstanding voltage: 1000V AC/minute
- Insulation resistance: 1000M Ω /min
- Temperature range: -40℃ ~ +105℃
- Contact resistance: 20m Ω max

HOUSING

- Part No.: CS-2001-13A V2 W

V2: PA66 UL94V-2 W: White, 白色

- Poles: 02-16
- Material: Nylon 66, UL94V-2, White
- Q' TY: 1000 pcs/bag

POLE	PART NO	DIMENSION (mm)		
		A	B	C
2	CS-2001-02AV2W	2.5	5.7	7.3
3	CS-2001-03AV2W	5.0	8.2	9.8
4	CS-2001-04AV2W	7.5	10.7	12.3
5	CS-2001-05AV2W	10.0	13.2	14.8
6	CS-2001-06AV2W	12.5	15.7	17.3
7	CS-2001-07AV2W	15.0	18.2	19.8
8	CS-2001-08AV2W	17.5	20.7	22.0
9	CS-2001-09AV2W	20.0	23.2	24.5
10	CS-2001-10AV2W	22.5	25.7	27.3
11	CS-2001-11AV2W	25.0	28.2	29.8
12	CS-2001-12AV2W	27.5	30.7	32.3
13	CS-2001-13AV2W	30.0	33.2	34.8
14	CS-2001-14AV2W	32.5	35.7	37.3
15	CS-2001-15AV2W	35.0	38.2	39.8
16	CS-2001-16AV2W	37.5	40.7	42.3
17	CS-2001-17AV2W	40.0	43.2	44.8
18	CS-2001-18AV2W	42.5	45.7	47.3
19	CS-2001-19AV2W	45.0	48.2	49.8
20	CS-2001-20AV2W	47.5	50.7	52.3

注：未标注公差可参照公差对照表

RoHS2.0

类别	胶壳	品名	CS-2001-13AV2W	X.	±0.50	材料	单位	mm	SHEET 1 OF 1	
版本	A/0	设计	LIWENCHANG	X.X	±0.30	颜色	比例	1:1	修改内容	修改日期
制定部门	工程部	绘制	LIWENCHANG	X.XX	±0.20		数量			
工程图号	CS-2001	审核	CHENMINGBING	X.XXX	±0.05					
制定日期	2022/03/23	核准	CUJIMIN	X.XXXX	±0.01					
本图纸知识产权及版权由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未经书面许可不得擅自传阅、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。						深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.				
1	2	3	4	5	6	7	8			