



主要技术参数及性能

项目	参数
额定电流电压	3A 250V AC
绝缘电阻	≥100MΩ
接触电阻	≤100mΩ
介电强度	≥1500V AC/MIN
电器寿命	10000次
环境温度	0°C~+85°C

技术要求

1. 按动按钮应活动灵活, 声音清脆, 无阻滞、杂音等现象;
2. 注塑件表面光洁, 无凹痕、熔接不良、银丝斑纹以及裂纹等表面缺陷; 金属件无变形、锈蚀、镀层脱落以及其它机械损伤。

实物电流以图纸为准

HX KCD1-103

船型开关

图样标记 重量 比例

2:1



深圳市韩下电子有限公司

借(通)用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

标记 处数 更改文件号 签字 日期

日 期 设计 **黄彬** 2020.6.19 标准化

档案员 日期 审核 **张伟** 2020.6.19

工 艺 批准 **罗小春** 2020.6.19