




Number of Contacts	Dimensions mm					
	A	B	C	D	E	F
03	7.80	4.07	2.00	6.20	5.60	5.60
04	8.80	5.07	3.00	7.20	6.60	6.60
05	9.80	6.07	4.00	8.20	7.60	7.60
06	10.80	7.07	5.00	9.20	8.60	8.60
09	13.80	10.07	8.00	12.20	11.60	11.60
11	15.80	12.07	10.00	14.20	13.60	13.60
12	16.80	13.07	11.00	15.20	14.60	14.60
14	18.80	15.07	13.00	17.20	16.60	16.60
15	19.80	16.07	14.00	18.20	17.60	17.60
20	24.80	21.07	19.00	23.20	22.60	22.60
21	25.80	22.07	20.00	24.20	23.60	23.60
22	26.80	23.07	21.00	25.20	24.60	24.60
25	29.80	26.07	24.00	28.20	27.60	27.60
26	30.80	27.07	25.00	29.20	28.60	28.60
27	31.80	28.07	26.00	30.20	29.60	29.60
28	32.80	29.07	27.00	31.20	30.60	30.60
30	34.80	31.07	29.00	33.20	32.60	32.60
32	36.80	33.07	31.00	35.20	34.60	34.60
34	38.80	35.07	33.00	37.20	36.60	36.60
40	44.80	41.07	39.00	43.20	42.60	42.60

HC-XW		10	**	2	-	NR	-	BK	-	**
TYPE	PITCH		Plastic	No. of				Contact		
C=1-6模式	05=5.5mm		Height	Pins				Plating		
W=7-8模式	10=1.0mm		20=2.0mm	04=40Pin				00: Tin		
L=1-2式			25=2.5mm	04R=4Pin				01: Gold Flash		
				10R=10Pin						
										

序号	品名	材质
1	1.0 胶芯 (BZ_0) 1.0 Housing (BZ_0)	LCP UL94V-0 本色 Natural
2	1.0 下接端子 (BZ_0) 1.0 Under Terminal (BZ_0)	铜合金/表面镀金 Copper Alloy/ Tin Plating
3	1.0 触头后盖 (BZ_0) 1.0 Actuator (BZ_0)	LCP UL94V-0 黑色 Black
4	1.0 插紧焊片 (BZ_0) 1.0 Fitting Nail (BZ_0)	铜合金/表面镀金 Copper Alloy/ Tin Plating

			GENREL TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X. X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	1.0 Pitch 掀盖卧式 下接 带扣 (H=2.0)	版 本 REV.	A
			X. XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-XW10202-NR-BK-00	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X. XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL	页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°					

 深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	1.0 Pitch 掀盖卧式 下接 带扣 (H=2.0)	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-XW10202-NR-BK-00	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1