










技术要求

1、额定电流：DC 12V，50mA Max
2、动作力：260g±50g
3、行程：0.2±0.1mm
4、机械寿命：≥50,000次
5、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求





安装参考图

序号	名 称	料 号	材 料	数量	备注
F	按钮	JD1	PPA黑	1	
E	盖板	JC2	不锈钢0.15	1	
D	防水膜	JF1	0.05		
C	簧片	JE1	进口不锈钢覆银	2	
B	基座	JB1	LCP黑	1	
A	卡件	JA2	磷铜0.12	1	镀银

更改记录	标记	变更内容	签名/日期

未注公差		单位	mm
X.X	±0.30	版本	A
X.XX	±0.20	比例	1:1
X.XXX	±0.10	投影	
Angle	±3.0°	页次	1/1

标准化	签名/日期
编制	周少华 21.09.25
审核	赵先礼 21.09.25
批准	田泽民 21.09.25

品名	二脚小龟3x4x2.0H无柱 260G
图号	ZJLQ-3x4x2.0-J1B

浙江领强电子科技有限公司