


REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	初版发行	2016.11.28







技术参数:

1、所有材料符合ROHS2.0/REACH/HF要求。

2、额定电流：7.0A，AC，DC；

3、额定电压：250V，AC，DC；

4、温度范围：-25℃~+85℃；

5、绝缘电阻：≥1000MΩ；

6、耐压：1500V，AC/minute

7、产品料号：

A39601 - n Y - 01

- n：孔位
- Y：产品类型（Y:胶壳）
- 01：胶芯材质（01:PA66 白色）

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
02	3.96	8.23
03	7.92	12.19
04	11.88	16.15
05	15.84	20.11
06	19.80	24.07
07	23.76	28.03
08	27.72	31.99
09	31.68	35.95
10	35.64	39.91
11	39.60	43.87
12	43.56	47.83
13	47.52	51.79
14	51.48	55.75
15	55.44	59.71

序号	名　称	材　料	数　量	附　注
1	胶壳 Housing	PA66(UL94V-0)	1	白色

GENERAL TOLERANCES	DRAWN BY	罗荣程/2024.8.8
0.X ±0.25 X.° ±3°	CHK. BY	朱江浩/2024.8.8
0.XX ±0.12	APRV. BY	姚　婷/2024.8.8
0.XXX ±0.05 X.X° ±0.5°		

UNIT	SIZE	SCALE
MM	A4	1:1

DRAWING NO. H39622-00

浙江深海电子有限公司

SHEET	PROD. NAME	VH3.96-NY
1 OF 1	PART NO.	A39601-nY-01-C

TITLE: 3.96mm pitch Crimp Housing

借用登记

旧底图总号

底图总号

签　字

日　期