




原理图







安装参考图

技术要求

1、额定电流：DC 12V，50mA Max
2、动作力：260g±50g
3、行程：0.2±0.1mm
4、机械寿命：≥80,000次
5、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求

序号	名　称	料　号	材　料	数量	备注
F	按钮	AD2	黄铜	1	酸洗
E	盖板	AC2	不锈钢0.1	1	清洗
D	防水胶	AF1	聚酰亚胺	1	
C	簧片	AE1	不锈钢覆银	1	
B	基座	AB2	LCP灰	1	
A	卡件	AA1	磷铜0.15	1	镀银

更改记录	标记	变更内容	签名/日期

未注公差		单位	mm
X.X	±0.30	版本	A
X.XX	±0.20	比例	1:1
X.XXX	±0.10	投影	
Angle	±3.0°	页次	1/1

标准化	签名/日期
编制	周少华　21.09.25
审核	赵先礼　21.09.25
批准	田泽民　21.09.25

品名	4x4x2.0H 260G
图号	ZJLQ-4x4x2.0-A501B

浙江领强电子科技有限公司