













原理图

技术要求：

1. 零部件表面光洁无划伤，水花，变形，影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流：50mA.12V DC,绝缘电阻100MΩmin,100V DC,介电强度250V AC for 1min,接触电阻200mΩ max 。
3. 开关手感明显，档位清晰可靠，无卡滞现象，消除外力后，应能快速回位。





安装参考图

序号	名　称	材　料	数量	备注
E	盖板	磷铜0.2	1	镀银
D	按钮	LCP黑	1	
C	簧片	进口不锈钢覆银	2	外购
B	底座	LCP（白）	1	
A	卡件	磷铜0.15	1	镀银

更改记录	标记	变更内容	签名/日期

未注公差		单位	mm
X.X	±0.30	版本	A
X.XX	±0.20	比例	1:1
X.XXX	±0.10	投影	
Angle	±3.0°	页次	1/1

标准化	签名/日期
编制	周少华　21.09.25
审核	赵先礼　21.09.25
批准	田泽民　21.09.25

品名	2x4x3.5H 全包支架 160G
图号	ZJLQ-2x4x3.5-H201B

浙江领强电子科技有限公司