



H	
4.3	
4.5	
5.0	
6.0	











P C B 参考图



技术参数

1. 额定电流:50mA 12V DC
2. 接触电阻:100毫欧
3. 行　　程:0.3±0.1mm
4. 绝缘电阻:100兆欧
5. 耐电压:250v 50Hz 1Min

按力	160±30gf	260±50gf
寿命	5万次	5万次



电器原理图

序号	名称	材　料	数量	备　注
E	盖板	铁0.25	1	镀铜锡
D	按钮	PPA	1	
C	簧片	不锈钢镀银	1	
B	基座	PPA	1	清洗
A	卡件	黄铜0.25	1	镀银

標記	處數	更改文件號	簽字	日期

第一视角	
一般公差	
＞0.5-2	±0.1
＞2-5	±0.2
＞5以上	±0.3
角度	±1°

设计/Designed	审核/Checked	批准/Approved
ANDY	吴东升	MICHLE

比例	规格型号/Part No	3*6正按贴片
1:1		
单位	物料号/Part No	JME-3x6x5.0ZATP8.0JQB260g-SMT
m		

东莞市文章济美电子有限公司