




NUMBER C-173985
METRIC
三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)
単位: 概 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT
PRINT DIST



- 注 ;
1. 適用電線範囲 : AWG #28~26 (UL1571,UL1061)
被覆外径 : 0.83~10.5
(但し、使用電線について適合性に確認が必要です。)
 2. 材料 : ハウジング : ガラス入りP.B.T UL94V-0
コンタクト : 銅合金
 3. 適用製品規格番号 : 108-5217
 4. 取付適用規格番号 : 114-5103
- NOTES;
1. APPLICABLE WIRE SIZE : AWG #28~26 (UL1571,UL1061)
INSULATION DIA RANGE : 0.83~1.05
 2. MATERIAL :
HOUSING : P.B.T. (G.F)UL94V-0
CONTACT : COPPER ALLOY
 3. PRODUCT SPEC : 108-5217
 4. APPLICATION SPEC : 114-5103

3-173985-5	15	28	32
3-	-4	14	26
3-	-3	13	24
3-	-2	12	22
3-	-1	11	20
3-	-0	10	18
2-	-9	9	16
2-	-8	8	14
2-	-7	7	12
2-	-6	6	10
2-	-5	5	8
2-	-4	4	6
2-	-3	3	AS SHOWN 図示
2-173985-2	2	AS SHOWN 図示	
LIGHT BLUE ライトブルー PART No. 製品型番	Pos. 極数	G	H



RECOMMENDABLE P.C. BOARD LAYOUT
推奨基板穴寸法
(適用基板厚0.8~1.6)
(P.C.B THK:0.8~1.6)

F2	REVISED PER ECR-21-114624	R.S	M.S	15DEC21
F1	REVISED PER ECO-11-005033	RK	HMR	2APR11
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

TE Connectivity	
名称 (NAME) CT AMP-IN HEADER 2mm PITCH MT VERTICAL (V-TYPE)	
適用電線範囲 (WIRE RANGE) NOTE 1 mm ² (AWG -)	被覆外径 (INSULATION DIA.) NOTE 1 mmφ
材料 (MATERIAL) NOTE 2	仕上 (FINISH) — / —
DR. 23/AUG/99 J. TSUJI	DE. 23/AUG/99 J. TSUJI
CRK. 23/AUG/99 J. TSUJI	APP. 23/AUG/99 J. TSUJI
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 : ±0.2 10を超え 30以下 : ±0.25 30を超え 100以下 : ±0.3 角 度 : ±3°	
尺 度 (SCALE) 5-1	REV. F2
LOC B J	番号 (No.) C-173985
SHEET 1 OF 1	