

# 泰州福声电子科技有限公司

## 压电陶瓷蜂鸣片

型号	FT-15T-6.0A1
谐振频率 kHz	$6.0 \pm 0.5$
谐振阻抗 $\Omega$	$\leq 300$
自由电容 pF	$18000 \sim \pm 30$
输入电压 vp-p	$\leq 30$
介电损耗	$\leq 5\%$
工作温度 $^{\circ}\text{C}$	$-20 \sim +70$
贮存温度 $^{\circ}\text{C}$	$-30 \sim +80$
基片直径 D-mm	$15.0 \pm 0.1$
瓷片直径 d-mm	$11 \pm 0.3$
基片厚度 t-mm	$0.10 \pm 0.02$
总厚度 T-mm	$0.21 \pm 0.03$
基片材料	Brass
备注	双面银
客户料号	

