



产品编号 : [731000167](#)

Product Description : 50 Ohms, BNC Right-Angle PCB Bulkhead Jack Receptacle with Board Locks, Black PBT Housing, Nut and Lock Washer not included, Tray

系列号 : 73100

状态 : Active

Product Category : RF / Coaxial Connectors



---

## 文件和资源

### 图纸

[图纸 731000167\\_sd.pdf](#)

### 3D 模型和设计文件

[3D模型 731000167\\_stp.zip](#)

---

## 产物环境合规

### 合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

### 多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

### 多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474

## 产品详情

### 常规

状态	活动
类别	RF / Coaxial Connectors
系列	73100
说明	50 Ohms, BNC Right-Angle PCB Bulkhead Jack Receptacle with Board Locks, Black PBT Housing, Nut and Lock Washer not included, Tray
产品系列	BNC Miniature RF Connectors and Cable Assemblies
产品名称	BNC
类型	PCB
类型	Miniature
UPC	800753686113

### 机构

CSA	LR19980
UL	E107635

### 电气

频率	2 GHz
阻抗	50 Ω
电源/电压	VOLTAGE: 500 Vrms@Sea Level

### 物理

性别	Jack
插接极性	无
净重	10.847/g
方向	Right Angle
包装形式	Tray
面板安装式	是
面板安装方法	Bulkhead

PCB安装	Through Hole
推荐的 PCB 厚度	3.20mm
颠倒极性	否
导线/电缆型号	不适用

## 进程

无铅	WAVE
最大周期	2
最高温度	245