THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2009 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FUER VERDEFFENTLICHUNG
APR 2009


MATED WITH:
PASSEND ZU:
1703768 / 1703963


LOC	DIST
A1	-

PROJEKT NR.: EGATN09169


REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A	NEW DRAWING/Neue Zeichnung	30JAN2009	VVB	RK
	A1	PRODUCT- AND APPLICATION SPEC. ADDED Produkt- und Verarbeitungsspezifikation hinzugefuegt	04SEP2009	HJB	JG







3D-VIEW
3D-Ansicht
SCALE 1:1
Maßstab



SECTION C-C
Schnitt



SECTION B-B
Schnitt



NOTES
Bemerkungen

1. TYCO ELECTRONICS-LOGO
Tyco Electronics-Logo
2. TYCO ELECTRONICS-NUMBER
Tyco Electronics-Nummer
3. REVISION STATUS OF THE MOULD
Aenderungsstand des Werkzeugs
4. PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
5. FOR CORRUGATED TUBE, NW 15, SCHLEMMER AHW
fuer Wellrohr, NW 15, Schlemmer Automotive High Wave
6. MATERIAL MARKING ACC. TO VDA 260
Werkstoffkenzeichnung nach VDA 260
7. MOULD CAVITY MARKING
Nestmarkierung
8. MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TYCO ELECTRONICS WARRANTY.
Funktionsbeeintraechtigung durch Lackieren liegt nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von Tyco Electronics
9. BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuettgut im Versandkarton
10. SUITABLE FOR 10-16 POS SOCKET HOUSING
TE NO.: 1703768 & 1703963
Passend zu : 10-16 pol. Buchsengehaeuse
TE-Nr.: 1703768 & 1703963
11. WARPAGE UP TO 1 mm ALLOWED
Verzug bis zu 1 mm zugelassen

0-1823735-1	A	PA66	BLACK schwarz	COVER 90° - NW15 Adapterkappe 90° - NW15	1
Tyco Electronics ORDER-NO. Tyco Electronics Bestell-Nr.	REV.	MATERIAL	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN
DIN 16901-140

0 PLC	±-
1 PLC	±-
2 PLC	±-
3 PLC	±-
4 PLC	±-
ANGLES/WINKEL	±1°

MATERIAL: SEE TABLE
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE: SEE TABLE

DWN	V. V. Bidi	30JAN2009
CHK	R. Kapp	02FEB2009
APVD	Ch. Eberwein	02FEB2009
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	108-94206 (A1)	
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	114-94003 (A1)	
WEIGHT GEWICHT	14g	

Tyco Electronics
Tyco Electronics AMP GmbH
D - 64625 Bensheim

NAME
COVER 90 DEG
Adapterkappe 90 Grad - NW15
-

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A2	-	C-1823735	-

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 2:1 | SHEET BLATT 1 OF VON 1 | REV A1

AMP 1471-9 REV 31MAR2000

Pro/ENGINEER DRAWING