



技术要求:

一. 材料规格

1. 材质: H62黄铜
2. 厚度: 1.0mm±0.03mm
3. 表面处理: 镀镍
4. 在常温常湿环境下保质期为90天.
5. 能过24小时盐雾试验

二. 检查规格

1. 无厉批峰, 毛刺高度0.1以下
2. 产品表面无油污、压痕、划花等
3. 未注公差: ±0.2mm

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|----|--|----|-------|----|-----|---|----|----|
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 日期 | | 材料 | H62黄铜 | 品名 | | STEIPU 深圳市斯泰普科技有限公司 Shenzhen STEIPU S&T Co. Ltd. | | |
| ① | | | | | 料厚 | 1.0mm | 铜片 | | | | |
| ② | | | | | 比例 | 1:1 | 制图 | 李文杰 | 2019-7-23 | | |
| ③ | | | | | 单位 | mm | 校对 | | | | |
| ④ | | | | | 视角 | | 审核 | | | | |
| | | | | | | | | | | 图幅 | A4 |