


番号(NUMBER) C-170048






この寸法は嵌合力によって管理する。


断面 A-A
尺度 8-1



断面 B-B



断面 C-C



注)
1. 嵌合するファストンタブの詳細についてはCP 063-045Jの図面参照のこと。
2 OBSOLETE PART NUMBER

	バラ状端子型番	連鎖状端子型番	材料	仕上	寸法"H"	嵌合相手タブ厚
2	~~170048-1~~	170043-1	黄銅 0.25t	—	3.6	$0.5^{\pm 0.025}$
	170048-2	170043-2	黄銅 0.25t	錫めっき		
	170048-4	170043-4	燐青銅 0.25t	錫めっき		
	170048-5	170043-5	錫めっき済黄銅0.25t	—		
	170048-6	170043-6	黄銅 0.25t	錫めっき	3.3	
	170048-7	170043-7	燐青銅 0.25t	錫めっき		

単位：粍 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

参考図面
(CUSTOMER COPY)
(REFERENCE ONLY)

材料(MATERIAL) 表参照	TE Connectivity
仕上(FINISH) 表参照	
適合電線断面積(WIRE RANGE) 0.20~0.56 mm²(AWG #24-20)	分類(CLASS) ファストン
被覆外径(INSULATION DIA) 2.0~3.0 mm (.080~.120IN)	型式(TYPE) —〃—
一般公差 TOLERANCE EXCEPT AS NOTED ±0.4 ~~±0.15~~ ±1°0'	尺度(SCALE) 4-1
LOC J SIZE A 番号(NO) C-170048	REV B2
名称(NAME) "110" シリーズ ファストン リセプタクル (バラ状)	

LTR	変更 REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
B2	REVISED PER ECR-15-016360	NK	LP	10MAR16

PRINT DIST 4 C

DR H.Shibasaki 4-21'75
DE J.Matsuzaki 5/12/75
CHK M.Yoshida 5/13/75
APP Y.Sato 5/19/75