



产品编号 : [2082995001](#)

Product Description : Pico-EZmate HC
Female Crimp Terminal, Gold (Au) Plating,
22-24 AWG, Reel

系列号 : 208299

状态 : Active

Product Category : Crimp Terminals



文件和资源

图纸

[图纸 2082995001_sd.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 2082995001_stp.zip](#)

规格

[应用规格 2082980000-PS-000.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration

- IEC-62474

- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Crimp Terminals
系列	208299
说明	Pico-EZmate HC Female Crimp Terminal, Gold (Au) Plating, 22-24 AWG, Reel
应用	Signal, Wire-to-Board
产品系列	Pico-EZmate and Pico-EZmate Plus Wire-to-Board Connector Systems
产品名称	Pico-EZmate HC
UPC	195842772465

电气

每触点最大电流	5.0A
电压 - 最大	250V AC (RMS)/DC

物理

耐用性(插拔次数) - 最多次数	30
性别	女
材料 - 金属	Copper Alloy
材料 - 接合部位电镀	金牌
净重	15.931/mg
包装形式	Reel
最薄镀层 - 接合部位	0.100µm
终端界面类型	Crimp or Compression
导线绝缘直径	1.11-1.26mm
线径规格 (AWG)	22, 24
线缆尺寸mm ²	不适用

可连接使用部件

描述	产品编号
Pico-EZmate HC Single Row Receptacle Housings	<u>208298</u>

施工工具

全局

描述	产品编号
FA2 Mechanical Feed Crimp Applicator for Pico-EZmate HC Crimp Terminals, 22-24 AWG, UL 10368 Wires	<u>2130695100</u>
FA2 Pneumatic Feed Crimp Applicator for Pico-EZmate HC Crimp Terminals, 22-24 AWG, UL 10368 Wires	<u>2130695110</u>
Extraction Tool for Pico-EZmate HC Crimp Terminals	<u>2002222700</u>

施工工具

日本

描述	产品编号
S-1 Applicator for Pico-EZmate HC 1.80mm Pitch Terminals, 22-24 AWG	<u>2200283700</u>
