



Sec, A-A(4/1)



Sec B-B(4/1)



注記

1. 嵌合相手端子 No. ハ 7116 - 1050 , 7116 - 1055 デアル.

△△ 2. 適用電線サイズ ハ AVS 0.2H ～ AV 0.5 トスル.

符号	年月日	記事	No.	点検
△	83.05.04	注記変更	C83-5691	福田
△	83.01.11	寸法変更	C83-5092	木村
	81.12.25	新製	C81-3020	坂口

一般公差及び適用規格

	10以下	50以下	100以下	250以下	250 オーバー	角度	偏心量
A	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.75	±3°	0.1
B	±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±3°	0.1
©	±0.3	±0.5	±0.8	±1.4	±2	±3°	0.15
指定							

を適用の事

種別: 丈

個数: 尺度 5/1

材質: BRASS t=0.3 (Snメッキ条材)

処理:

仕上:

扱所		製品名	
得意先		又は註名	
得意先 図番		製品番号	
得意先 品番		又は註番	
図元 新製	認可 未了	点検 久保田 82.01.06	点検 倉塚 81.12.27
作成 81年12月25日	82年01月06日	設計 及川 81.12.25	写図 鈴間 81.12.23

品名: PAターミナル:M

品番: 7114-1055

三角法

図番: 7114-1055 : R

発行

A 2 500106

YAZAKI

P原紙