
产品编号 ： 2082940030

Product Description ： Pico-EZmate HC PCB Header, 1.80mm Pitch, Single Row, Gold (Au) Plating, 3 Circuits

系列号 ： 208294

状态 ： Active

Product Category ： PCB Headers and Receptacles



文件和资源

图纸

图纸　2082940030_sd.pdf

3D 模型和设计文件

2D 图纸 DXF　2082940030.dxf

2D 图纸 DXF PDF　2082940030.pdf

3D模型　2082940030_stp.zip

规格

应用规格　2082980000-PS-000.pdf

包装规格　2082949200-SPK-200.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 33
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	208294
说明	Pico-EZmate HC PCB Header, 1.80mm Pitch, Single Row, Gold (Au) Plating, 3 Circuits
应用	Signal, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品系列	Pico-EZmate and Pico-EZmate Plus Wire-to-Board Connector Systems
产品名称	Pico-EZmate HC
UPC	195842849051

电气

每触点最大电流	5.0A
电压 - 最大	250V AC (RMS)/DC

物理

断开	否
回路数（已载入）	3
电路数（最多）	3
颜色-树脂	黑色
耐用性(插拔次数) - 最多次数	30
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否
插接极性	无
锁定插接部位	是

材料 - 金属	Brass
材料 - 接合部位电镀	金牌
材料 - 终端电镀	金牌
材料 - 树脂	Polyamide
净重	87.130/mg
行数	1
方向	垂直
包装形式	Embossed Tape on Reel
PCB 定位器	否
PCB 保持力	是
间距 - 插配接口	1.80mm
最薄镀层 - 接合部位	0.100µm
有极性的插配件	是
PCB 极性	是
运行温度范围	-40° to +105° C
终端界面类型	Surface Mount

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
Pico-EZmate HC Single Row Receptacle Housings	208298