


LJT06R (MS27467) — crimp
straight plug






*LJT06RE-XX-XXX (MS27467E)

*LJT06RT-XX-XXX (MS27467T)





*LJT06RP-XX-XXX (MS27467P)

* To complete order number see page 47.

Shell Size	L Max.	V Thread Class 2A (Plated)	Q Max.	F Dia.	KK Dia. Max.
9	1.531	.4375-28UNEF	.844	.327	.608
11	1.531	.5625-24UNEF	.969	.444	.734
13	1.531	.6875-24UNEF	1.141	.558	.858
15	1.531	.8125-20UNEF	1.266	.683	.984
17	1.531	.9375-20UNEF	1.391	.808	1.110
19	1.531	1.0625-18UNEF	1.500	.909	1.234
21	1.625	1.1875-18UNEF	1.625	1.034	1.360
23	1.625	1.3125-18UNEF	1.750	1.159	1.484
25	1.625	1.4375-18UNEF	1.875	1.284	1.610

All dimensions for reference only.