

# 万能板 (杂色油墨, 3x7cm)

2.54 孔距, 0.95 孔径, KB 板材全工艺万能板 4\*6, 板厚有 0.4; 0.6; 0.8;  
1.0; 1.2; 1.6; 2.0MM, 油墨是除绿油以外的油墨

实物图:

